

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A10K STFCR/L11
Longitud total L	125 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L ₃	6,2 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar