

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	31 mm
Desplazamiento central L_3	9,2 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	18 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A16Q STFCR/L11
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar