

**Garant**
**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	140 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	14 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A12L STFCR/L11
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7,2 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar