

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A20R STFCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	11,1 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø de mango D_s	20 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar