




Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 160



Datos de pedido

Número de pedido	313475 160
GTIN	4019208193489
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°

Biselado para Ø de sujeción pequeños.

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	15 mm
Para tipo de plato	160 mm
Altura H	40 mm
Distancia entre perforaciones b	22 mm

Anchura B	35 mm
Anchura de ranura D	17 mm
Longitud L	78 mm
para rosca DIN 912	M12
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática