




Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210



Datos de pedido

Número de pedido	313745 210
GTIN	4062406699291
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Brocas intercambiables blandas, largas, dentado 1,5×60°.

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

Biselado para Ø de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Anchura B	35 mm
Longitud L	102 mm
Distancia entre perforaciones b	25 mm
Altura H	40 mm

Anchura de ranura D	14 mm
Distancia entre agujeros a para rosca DIN 912	20 mm M12
Para tipo de plato	210 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática