

Garant**Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	294500 20
GTIN	4062406706531
Clase de artículo	21T

Descripción**Ejecución:**

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Idóneo para:

Plaquitas de corte reversibles con radios n.º 294510 y 216841.

Nota:

D_{\min} . corresponde al diámetro interior más pequeño posible de la pieza para evitar una colisión.

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Tornillo para plaquita	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{\min}	20 mm
L_4	30 mm
Plaquita de corte adecuada	294510
b	20 mm
Fresas de punta esférica	hacia delante
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,0 Nm

211750 3,0

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Perfil Torx® TX15

675155 TX15