

Mitutoyo**Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 50-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al \varnothing del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de \varnothing , cilindridad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Descripción técnica

Profundidad de medición	150 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 μ m

Ancho plato de centrado	38 mm
Número de pernos de medición	11
Capacidad de medición	50 - 150 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C1
Calibración	C4
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
CalibraciónInstrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 160 mm	023210 160
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 3 mm	435230 3
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 2 mm	435230 2
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435230 1
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435230 0,5
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos1 ud. Tipo 35-90	439914 35-90
Prolongación (50 mm)	435210