

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud total L	80 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	8 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Longitud de la cabeza L_1	15 mm
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Tamaño de placa	5 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Código ISO Soporte	A08F SVOCR/L05
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar