

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
8/05mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ángulo de ajuste $\kappa$	140 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	15 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	A08F SVOCR/L05
Desplazamiento central $L_3$	3 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	8 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar