

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø de mango D_s	16 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A16M SVOCR/L11
Longitud de la cabeza L_1	35 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar