

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	13 mm
Desplazamiento central L_3	6,5 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Código ISO Soporte	A12L SVOCR/L07
Longitud de la cabeza L_1	24 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	140 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar