

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	19 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	24 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVOCR/L11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Longitud total L	180 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar