

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Desplazamiento central L_3	5,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	A10H SVOCR/L07
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar