

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261378 12/07  |
| GTIN              | 4062406710750 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Longitud total L                              | 140 mm              |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>          | 24 mm               |
| Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub> | 13 mm               |
| Tamaño de placa                               | 11 mm               |
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 6,5 mm              |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                     | 12 mm               |
| Código ISO Soporte                            | A12L SVOCR/L07      |
| Longitud de sujeción L <sub>2</sub>           | 11 mm               |
| Juego tornillo para plaquita reversible       | 269028 27           |
| Plaquita de corte adecuada                    | VC.. 0702..         |
| Ángulo de ajuste κ                            | 140 grados          |
| Norma   | Norma de fábrica    |
| Tipo de boca                                  | derecha             |
| Profundidad de giro interior hasta            | 3×D                 |
| Refrigeración interior                        | sí                  |
| Aplicación                                    | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar