

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261378 10/07 |
| GTIN | 4062406710743 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 0702.. |
| Longitud de sujeción L ₂ | 9 mm |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 5,5 mm |
| Longitud total L | 100 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 11 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 22 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27 |
| Código ISO Soporte | A10H SVOCR/L07 |
| Ø de mango D _s | 10 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 140 grados |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar