

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø de mango D_s	20 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	24 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Longitud total L	180 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVOCR/L11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar