

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E10H SVOCR/L07
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ø perforación previa mínima D _{min.}	11 mm
Longitud total L	100 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Desplazamiento central L ₃	5,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	HM
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar