

Garant
Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm


Datos de pedido

Número de pedido	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	8 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Código ISO Soporte	E08F SVOCR/L05
Longitud total L	80 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	HM
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar