

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L ₃	5,5 mm
Ángulo de ajuste κ	140 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	11 mm
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	E10H SVOCR/L07
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	HM
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar