

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
8/05mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central $L_3$	3 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Longitud total L	80 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	8 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	140 grados
Tamaño de placa	5 mm
Código ISO Soporte	E08F SVOCR/L05
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	HM
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar