

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	6,2 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A10K STFCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Longitud total L	125 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar