

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Desplazamiento central L_3	7,2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Serie	GARANT Master
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	140 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	14 mm
Longitud de la cabeza L_1	24,3 mm
Código ISO Soporte	A12L STFCCR/L11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar