

Garant
Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	18 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Desplazamiento central L ₃	9,2 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A16Q STFCR/L11
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar