

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de la cabeza L_1	31 mm
Longitud total L	180 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	A16Q SVUBR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	20 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar