

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	31 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	200 mm
Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A25R SVUBR/L16
Desplazamiento central L_3	17 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar