

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Longitud total L	200 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Código ISO Soporte	A20R STFCCR/L11
Desplazamiento central L_3	11,1 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar