

Garant
Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261129 25/16 |
| GTIN | 4062406711115 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Longitud de sujeción L_2 | 23 mm |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 31 mm |
| Ø de mango D_s | 25 mm |
| Longitud de la cabeza L_1 | 40 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 17 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Código ISO Soporte | A25R SVUBR/L16 |
| Longitud total L | 200 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. |
| Serie | GARANT Master |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3xD |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |