

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A16Q SVUBR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min}	20 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Desplazamiento central L_3	11 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L_1	31 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar