

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261129 20/11 |
| GTIN | 4062406711108 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Longitud total L | 200 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 18 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 24 mm |
| Código ISO Soporte | A20R SVUBR/L11 |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1103.. |
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 36 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 13 mm |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |