

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A20R SVUCR/L11
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Longitud total L	200 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar