

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A16Q SVUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	20 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Longitud total L	180 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L_1	31 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar