



HOLEX Pro Tap macho de roscar a máquina para agujeros pasantes HOLEX, Para rosca métrica: M3-12



Datos de pedido

Número de pedido	146440 M3-12
GTIN	4062406711214
Clase de artículo	12I

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. **Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.** Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos para roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada M3 - M12 n.º 132680
Norma: DIN 371

Descripción técnica

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Tipo de producto

Macho para roscar