

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20R SVUCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min}	24 mm
Serie	GARANT Master
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar