

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	180 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	31 mm
Código ISO Soporte	A16Q SVUCR/L11
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar