

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	200 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Código ISO Soporte	A25R SVUCR/L16
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D _{min.}	31 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar