



CCMT 060202, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 060202 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Clase	HBT020
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PF
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado