

Garant**Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434336 25
GTIN	4062406720162
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador **muy grande** con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Modo económico y reconexión automática, **sistema absoluto**. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento.

Versión con **Bluetooth 5.0**. Compatible con la aplicación móvil opcional **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, palanca elevadora n.º 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.º 434900; 434910, paquete de batería n.º 404310.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Grosor de la carcasa	32,9 mm
Fuerza de medición	0,65 – 1,15 N
Lectura conmutable	0,001 mm
Lectura conmutable	0,00005 pul
Ø de carcasa	59,5 mm
Serie	HCT
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 54
Tipo de pila	Pila de botón
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Calibración	C1
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Puerto USB
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Material carcasa	Aluminio
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm

023000 30

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y
digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm

023010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032