



Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Rosca exterior, Rosca exterior conexión: 1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	080276 1/2
GTIN	7391390419088
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Los **acoplamientos de acero** de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:

- **sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.**
- **Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.**
- **Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.**
- **Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2 años.**

El **acoplamiento de seguridad eSafe** cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Material	Acoplamiento de acero
Presión de servicio máx.	16 bar

Rosca exterior conexión	1/2 pul
Valor del flujo	950 l/min
Tipo de producto	Acoplamiento