




Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Stream-Line, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	080279 8
GTIN	7391390419057
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Los **acoplamientos de acero** de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:

- **sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.**
- **Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.**
- **Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.**
- **Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2 años.**

El **acoplamiento de seguridad eSafe** cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Adaptador de mangueras Stream-Line con compresión sencilla y eficaz de la manguera por medio de tuerca sin abrazadera de manguera.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Valor del flujo	950 l/min
-----------------	-----------

Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	8 mm
Presión de servicio máx.	16 bar
Tipo de producto	Acoplamiento