



Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 6m



Datos de pedido

Número de pedido	080248 6
GTIN	7391390141897
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Ø interior manguera	8 mm
presión de estallido máxima	35 bar
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Ø exterior manguera	12 mm
Longitud utilizable de la manguera	6 m
Material	Manguera espiral de PU
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Presión de servicio máx.	10 bar
Color	azul

Tipo de producto

Tubo

Accesorios

Entrerosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul

080300 1/4

Acoplamiento de seguridad con conexión de mangueraRosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul

080276 1/4