



## Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 8m



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080248 8      |
| GTIN              | 7391390137609 |
| Clase de artículo | 08A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

#### Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

### Descripción técnica

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Presión de servicio máx.           | 10 bar                 |
| Conexión boquilla insertable       | 1/4 pul                |
| Longitud utilizable de la manguera | 8 m                    |
| Ø exterior manguera                | 12 mm                  |
| Conexión acoplado rápido           | 1/4 pul                |
| Color                              | azul                   |
| Material                           | Manguera espiral de PU |
| Ø interior manguera                | 8 mm                   |
| presión de estallido máxima        | 35 bar                 |

Tipo de producto

Tubo

---

**Accesorios**

Entrerosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul

080300 1/4

Acoplamiento de seguridad con conexión de mangueraRosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul

080276 1/4