



## Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 2m



### Datos de pedido

Número de pedido	080248 2
GTIN	7391390275448
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

#### Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

### Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	2 m
Color	azul
presión de estallido máxima	35 bar
Presión de servicio máx.	10 bar
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Ø interior manguera	8 mm
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Ø exterior manguera	12 mm

Material	Manguera espiral de PU
Tipo de producto	Tubo

---

## Accesorios

Entrerosca con rosca exterior Juego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul	080300 1/4
Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Rosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul	080276 1/4