



Pistola neumática, plástico con tubo de montaje fijo, Longitud del tubo de soplado: 90mm



Datos de pedido

Número de pedido	080264 90
GTIN	7391390475381
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo. Cumple con la norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080300 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Longitud del tubo de soplado	90 mm
Valor del flujo	500 l/min
Tipo de producto	Pistola

