



Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable Conexión de aire, Tipo: FLOW



Datos de pedido

Número de pedido	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Pistola soplado y de proyección de líquidos con boquilla Jet, **chorro regulable** (de puntual a amplia superficie) y **caudal ajustable** (aire: 200 - 1200 l/min, líquido: 7 - 46 l/min). Cumple con la norma ISO B.

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080300.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Valor del flujo	200 - 1200 l/min
Valor del flujo líquido	7 - 46 l/min
Valor del flujo aire	200 - 1200 l/min
Tipo de producto	Pistola

