

**Dispositivo de cambio manual para MANOK, Cabezal de sujeción (SK): 80****Datos de pedido**

Número de pedido	329832 80
GTIN	2050002069473
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Dispositivo de cambio para sustituir manualmente el cabezal de sujeción.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

Nota:

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910–329946.

Descripción técnica

Tamaño del asiento	80 mm
Tipo de producto	Dispositivo de cambio

Accesorios

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 46 mm	329944 46
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 29 mm	329940 29
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 52 mm	329940 52
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 77 mm	329940 77
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 32 mm	329944 32
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 72 mm	329940 72
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 14 mm	329940 14
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 71 mm	329944 71
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 30 mm	329940 30
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 28 mm	329940 28
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 29 mm	329944 29
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 12 mm	329944 12
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 50 mm	329940 50
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 10 mm	329940 10
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 7 mm	329940 7
	329944 11

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 11 mm

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 36 mm

329940 36

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 19 mm

329944 19

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 47 mm

329944 47

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 37 mm

329940 37

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 63 mm

329944 63

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 24 mm

329944 24

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 37 mm

329944 37

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 20 mm

329940 20

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 54 mm

329940 54

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 51 mm

329940 51

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 62 mm

329944 62

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 23 mm

329944 23

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 64 mm

329944 64

Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 34 mm	329940 34
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 42 mm	329944 42
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 65 mm	329940 65
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 30 mm	329944 30
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 5 mm	329940 5
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 13 mm	329944 13
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 33 mm	329944 33
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 77 mm	329944 77
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 16 mm	329940 16
Cabezal de sujeciónblando Ø de taladro de inicio 40 mm	329946 40
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 71 mm	329940 71
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 55 mm	329944 55
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 56 mm	329944 56
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 72 mm	329944 72
	329944 34

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 34 mm

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 57 mm

329944 57

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 48 mm

329940 48

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 39 mm

329940 39

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 14 mm

329944 14

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 41 mm

329940 41

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 27 mm

329944 27

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 70 mm

329944 70

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 78 mm

329940 78

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 19 mm

329940 19

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 67 mm

329944 67

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 22 mm

329944 22

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 64 mm

329940 64

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 75 mm

329940 75

329944 74

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 74 mm

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 76 mm

329944 76

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 66 mm

329940 66

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 52 mm

329944 52

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 35 mm

329944 35

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 79 mm

329944 79

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 25 mm

329944 25

Cabezal de sujeción blando Ø de taladro de inicio 8 mm

329946 8

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 47 mm

329940 47

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 32 mm

329940 32

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 62 mm

329940 62

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 23 mm

329940 23

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 69 mm

329940 69

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 61 mm

329940 61

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 26 mm

329944 26

Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 13 mm	329940 13
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 33 mm	329940 33
Cabezal de sujeciónblando Ø de taladro de inicio 60 mm	329946 60
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 61 mm	329944 61
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 22 mm	329940 22
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 43 mm	329940 43
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 51 mm	329944 51
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 78 mm	329944 78
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 48 mm	329944 48
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 75 mm	329944 75
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 67 mm	329940 67
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 44 mm	329940 44
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 17 mm	329940 17
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 53 mm	329940 53
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 80 mm	329944 80
	329940 59

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 59 mm

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 28 mm

329944 28

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 18 mm

329940 18

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 26 mm

329940 26

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 49 mm

329944 49

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 11 mm

329940 11

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 40 mm

329940 40

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 68 mm

329940 68

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 31 mm

329944 31

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 66 mm

329944 66

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 42 mm

329940 42

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 76 mm

329940 76

Cabezal de sujeción blando Ø de taladro de inicio 20 mm

329946 20

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 6 mm

329940 6

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 8 mm

329940 8

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 54 mm

329944 54

Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 73 mm	329940 73
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 58 mm	329944 58
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 43 mm	329944 43
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 44 mm	329944 44
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 49 mm	329940 49
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 36 mm	329944 36
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 31 mm	329940 31
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 16 mm	329944 16
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 12 mm	329940 12
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 63 mm	329940 63
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 65 mm	329944 65
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 50 mm	329944 50
Cabezal de sujeciónliso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 45 mm	329940 45
Cabezal de sujecióncon ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 15 mm	329944 15
	329944 17

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 17 mm

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 27 mm

329940 27

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 38 mm

329944 38

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 60 mm

329944 60

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 35 mm

329940 35

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 21 mm

329940 21

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 79 mm

329940 79

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 53 mm

329944 53

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 46 mm

329940 46

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 21 mm

329944 21

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 68 mm

329944 68

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 70 mm

329940 70

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 57 mm

329940 57

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 24 mm

329940 24

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 25 mm

329940 25

Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 20 mm	329944 20
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 40 mm	329944 40
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 59 mm	329944 59
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 74 mm	329940 74
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 55 mm	329940 55
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 15 mm	329940 15
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 45 mm	329944 45
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 41 mm	329944 41
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 56 mm	329940 56
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 80 mm	329940 80
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 73 mm	329944 73
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 18 mm	329944 18
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 39 mm	329944 39
Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 69 mm	329944 69

Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 38 mm	329940 38
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 58 mm	329940 58
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 60 mm	329940 60
Cabezal de sujeción liso Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 9 mm	329940 9