

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 5
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525H12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Resorte	259046 4
Serie	Master Eco

Longitud total L	100 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 15
Palanca articulada	259015 15
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete