

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm

Datos de pedido

Número de pedido	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Longitud total L	95 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 16
Palanca articulada	259015 16
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	20 mm
Calzo	259031 44
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020X11

Serie	Master Eco
Anchura de función L ₄	25 mm
Resorte	259046 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete