

**Garant**
**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PDJNR/L 2525X15
Calzo	259031 45
Longitud total L	110 mm
Palanca articulada	259015 17
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Tamaño de placa	15 mm
Serie	Master Eco

Tornillo de palanca articulada	259018 17
Resorte	259046 4
Tamaño del mango	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete