

Garant**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 17
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020H15
Tamaño del mango	20 mm
Calzo	259031 45
Longitud total L	100 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Palanca articulada	259015 17
Tamaño de placa	15 mm

Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Resorte	259046 4
Serie	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete